

# PHILIPS

Kohdelamppu 50W  
PAR16 GU10 x2

LED

2700/2500/2200K

355 lm

15 000 h



8719514307728



## Yksi lamppu, valitsemasi kytkin ja kolme valaistusasetusta

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philipsin SceneSwitch LED -lamppujen avulla voit muuttaa valaistuksen helposti kirkkaasta luonnolliseksi ja kodikkaan lämpimäksi. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi.

### Laadukasta valoa

- Valoa kaikkialle

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Palauta lampun tehdasasetukset
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Lamppu muistaa viimeisimmän valoasetuksesi

# Kohokohdat

## Valoa kaikkialle

Innovatiivisen, mutta vintage-tyyppisen, muotoilunsa ansiosta tämä LED-lamppu ei aiheuta varjoja valokeilan reunalle ja luonnollisen valkoinen valo pääsee kaikkialle.

## SceneSwitchin nollaus



Jos käytössäsi on useita synkronoimattomia lamppuja, voit palauttaa tehdasasetukset kytkemällä valot päälle ja sammuttamalla ne välittömästi.

## Plug and Play



Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita. Tämä lamppu ei sovellu käytettäväksi himmentimien kanssa. Jos lamppua käytetään himmentimessä, aseta himmentimen kirkkaus 100-prosenttiseksi.

## Automaattinen SceneSwitch-muistitoiminto



SceneSwitch-lamput on sisäänrakennettu muistisiru, joka tallentaa viimeisimmän valoasetuksesi, kun valo on sammutettuna vähintään 6 sekunnin ajan. Jos et vaihtelee valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi on aina valmiina, kun kytket lampun uudelleen päälle.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200-2500-2700 K
- Valovirta: 355 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Valotehokkuus (nimellinen): 73

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: SceneSwitch, WarmGlow

**Pakkauksen tiedot**

- EAN: 8719514307728
- Tilauskoodi: 871951430772800
- Tuotteen nimi: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 2SRT6

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

**Mitoitusarvot**

- Nimellinen huippuintensiteetti: 600

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825225

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514307728
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,12 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 8,5 cm

