

# PHILIPS

Kohdelamppu  
65W PAR16 GU10

LED

3 000K

460 lm

15 000 h



8719514308770



## Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

### Laadukasta valoa

- Viileä, virkistävä valo

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlampun

### Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

# Kohokohdat

## 3 500 kelviniä [LED-lamput]



Tämän lampun värielämpötila on 3 500 kelviniä, joten se tuottaa viileää ja virkistävää valoa, jonka avulla voit luoda täydellisen tunnelman ikimuistosiin hetkiin ystäväsi kanssa tai rauhalliseen lukuhetkeen.

## Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

## Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 3000 K
- Valovirta: 460 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 93

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514308770
- Tilauskoodi: 871951430877000
- Tuotteen nimi: LEDClassic 65W GU10 WH 36D RF ND PF SRT4

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 65
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 4,9
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

**Mitoitusarvot**

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 800

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825197

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514308770
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm

