

PHILIPS

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

5–40 W

E27

Lämmin valkoinen



8719514309401



Modernit LED-lamput kotiin

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen sisätiloihin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Ihanteellinen koristevalaisimiin
- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia

täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Ihanteellinen koristevalaisimiin



Philipsin modernit LED-kynttilälamput tuovat nykyaikaista valoa koristevalaisimiin, kun kattokruunuihin, kattotuulettimiin, vanity-nauhoihin, peilivaloihin ja pylväisvalaisimiin.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514309401
- Tilauskoodi: 871951430940101
- Tuotteen nimi: LED 40W P45 E27 WW FR ND 1PF/10

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Virrankulutus: 4,9 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 87 mm
- Kokonaispituus: 87 mm
- Kokonaisleveys: 45 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.295

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com