

PHILIPS

Kynttilälamppu 25W
P45 E27

LED

2700K

250 lm

15 000 h



8719514309807



Viimeisimmät LED-valot koteihin

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen sisätiloihin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 89 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514309807
- Tilauskoodi: 871951430980700
- Tuotteen nimi: LED 25W P45 E27 WW FR ND 1SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0,41
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 2,8 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 87 mm
- Kokonaispituus: 87 mm
- Kokonaisleveys: 45 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 453221

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514309807
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 6,3 cm

