

PHILIPS

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

5–40 W

E14

Kylmä valkoinen



8719514313569



Kirkas LED-valaistus

Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

- Ei välky

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Kohokohdat

Ei välky

Kun valo välkkyä nopeasti, se väsyttää silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja voi jopa altistaa valoherkän epileptikon sairauskohtaukselle. Välkkyminen on sekä epämiellyttävää että tarpeetonta. LED-valotkin voivat välkkyä, sillä ne reagoivat nopeasti liitäntälaitteen virtavaihteluihin. Philipsin LED-valaisimet on suunniteltu niin, että liitäntälaitteen virtavaihtelut on minimoitu ja välkkymistä aiheuttavat syyt poistettu. Siten valon välkkymistä ei ole lainkaan mahdollista havaita.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514313569
- Tilauskoodi: 871951431356900
- Tuotteen nimi: LED 40W B35 E14 CW FR ND 4PF/6 DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Virrankulutus: 4,9 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 106 mm
- Kokonaispituus: 106 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514313569
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,15 kg
- Korkeus: 14,5 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 12,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.323

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com