

PHILIPS

Filamenttilamppu
savunharmaa 26W kristalli
E27

LED

1800K

270 lm

15 000 h

Himmennys



8719514313743



Viimeisimmät LED-valot koteihin

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo


- Luo huoneeseen kodikas, lämmin tunnelma hyvin lämpimällä valkoisella valolla, joka voidaan himmentää hetkeen sopivalle kirkkauden tasolle.

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Kohokohdat

Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo



Lisää kotiisi tunnelmaa erittäin lämpimällä valkoisella valolla, joka himmenee tasaisesti sovelluksen tai äänen avulla haluamallesi kirkkaustasolle.

Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Kristalli
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun pinta: savunharmaa
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 36,6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Käyttölämpötila-alue: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 270 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K
- Vastaava värilämpötila (nim.): 1800 K
- Valovirta: 270 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 38 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 38 lm/W
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514313743
- Tilauuskoodi: 871951431374300
- Tuotteen nimi: LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 7 W
- Tehon vastaavuus: 26 W
- Virrankulutus: 7 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 36,6 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: E27

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514313743
- Nettopaino: 0,49 kg
- Bruttopaino: 0,75 kg
- Korkeus: 42 cm
- Pituus: 14,5 cm
- Leveys: 14,5 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002982401



Julkaisupäivä: 2024-06-24
Versio: 0.232

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com