

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
meripihkankeltainen 40W
G200 E27

LED

1800K


470 lm

15 000 h

Himmennys



8719514313781



Viimeisimmät LED-valot koteihin

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo


- Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Kohokohdat

Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo



Luo huoneeseen kodikas tunnelma hyvin lämpimällä valkoisella valolla, joka voidaan himmentää hetkeen sopivalle kirkkauden tasolle.

Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun pinta: Amber
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 1800 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5 s
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K
- Värlämpötila (nim.): 1800 K
- Valovirta: 470 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 67 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Koristeellinen

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514313781
- Tilauskoodi: 871951431378100
- Tuotteen nimi: LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Virrankulutus: 7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 286 mm
- Kokonaispituus: 286 mm
- Kokonaisleveys: 202 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 202 mm
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514313781
- Nettopaino: 0,36 kg
- Bruttopaino: 0,7 kg
- Korkeus: 32 cm
- Pituus: 22,5 cm
- Leveys: 22,5 cm

