

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
meripihkankeltainen 28W
G200 E27

LED


1800K

300 lm

15 000 h



8719514313842



Viimeisimmät LED-valot koteihin

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Kohokohdat

Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Amber
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 300 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5 s
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K
- Värilämpötila (nim.): 1800 K
- Valovirta: 300 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 66 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Koristeellinen

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514313842
- Tilauskoodi: 871951431384200
- Tuotteen nimi: LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 28 W
- Virrankulutus: 4,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 286 mm
- Kokonaispituus: 286 mm
- Kokonaisleveys: 202 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 202 mm
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514313842
- Nettopaino: 0,36 kg
- Bruttopaino: 0,7 kg
- Korkeus: 32 cm
- Pituus: 22,5 cm
- Leveys: 22,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.388

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com