

PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu
meripihka 15W P45 E14

LED

1800K

136 lm

15 000 h

Himmennys



8719514315990



Viimeisimmät LED-valot koteihin

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo


- Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Kohokohdat

Himmennettävä, erittäin lämmin valkoinen valo



Luo huoneeseen kodikas tunnelma hyvin lämpimällä valkoisella valolla, joka voidaan himmentää hetkeen sopivalle kirkkauden tasolle.

Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E14
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 8 cm
- Leveys: 4,6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 136 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Koristeellinen

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 52 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514315990
- Tilauskoodi: 871951431599000
- Tuotteen nimi: LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 2,6 W
- Tehon vastaavuus: 15 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514315990
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,04 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-19
Versio: 0.287

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com