

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
kirkas 60 W ST64 E27

LED

2 200–2 700 K

806 lm

25 000 h

Himmennys



8719514323919



Tutustu himmennettävään lämpimän valkoiseen LED-valoon

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Kohokohdat

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Väliön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaisemiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisä-/ulkokäyttö
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2200-2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <0.5
- Värikoodi: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 136

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olohuone
- Tyyli: Klassinen
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514323919
- Tilauskoodi: 871951432391900
- Tuotteen nimi: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 5,9
- Energiankulutus kWh/1000 h: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 140 mm
- Kokonaispituus: 140 mm
- Kokonaisleveys: 64 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 64 mm
- Lampputeknologia: LED
- IP-koodi: IP65
- EPREL-rekisteröintinumero: 2595866

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514323919
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7,5 cm

