

PHILIPS

Hehkulankalamppu
kirkas 60 W G93 E27

LED

2 200–2 700 K

806 lm

15 000 h

Himmennys



8719514323957



Tutustu himmennettävään lämpimän valkoiseen LED-valoon

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Kohokohdat

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Väliön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 13,7 cm
- Leveys: 9,5 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 136 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514323957
- Tilauskoodi: 871951432395700
- Tuotteen nimi: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Virrankulutus: 5,9 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 13,7 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 453252

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514323957
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 18,2 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 13 cm



Julkaisupäivä: 2025-06-14
Versio: 0.415

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com