

PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu
kirkas 25W B35 E14

LED

2 200–2 700 K

340 lm

15 000 h

Himmennys



8719514324152



Tutustu himmennettävään lämpimän valkoiseen LED-valoon

Philipsin kirkkaat LED-kynttilät tarjoavat kauniin säihkyvän valon ja poikkeuksellisen pitkän käyttöiän. Lamppu on kaunis niin päällä kuin pois päältäkin ja sopii erinomaisesti kattokruunuihin, joissa on pieni (E14) lampunkanta.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Ihanteellinen koristevalaisimiin

Kohokohdat

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon

laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Ihanteellinen koristevalaisimiin



Philipsin modernit LED-kynttilälamput tuovat nykyaikaista valoa koristevalaisimiin, kun kattokruunuihin, kattotuulettimiin, vanity-nauhoihin, peilivaloihin ja pylväsvalaisimiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 340 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 45
- Värikoodi: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 136 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514324152
- Tilauskoodi: 871951432415200
- Tuotteen nimi: LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Virrankulutus: 2,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 97 mm
- Kokonaispituus: 97 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1109136

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514324152
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.317

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com