

PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu
huurrettu 40W B35 E14

LED

2 200–2 700 K

470 lm

15 000 h

Himmennys



8719514324299



Tutustu himmennettävään lämpimän valkoiseen LED-valoon

Philipsin mattalasiset LED-kynttilät tarjoavat pehmeän ja hajanaisen valon ja poikkeuksellisen pitkän käyttöiän. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu sopii erinomaisesti kattokruunuihin, joissa on pieni (E14) lampunkanta.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Ihanteellinen koristevalaisimiin

Kohokohdat

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon

laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Ihanteellinen koristevalaisimiin



Philipsin modernit LED-kynttilälamput tuovat nykyaikaista valoa koristevalaisimiin, kun kattokruunuihin, kattotuulettimiin, vanity-nauhoihin, peilivaloihin ja pylväsvalaisimiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 9,7 cm
- Leveys: 3,5 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200-2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 138 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514324299
- Tilauskoodi: 871951432429900
- Tuotteen nimi: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 3,4 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 9,7 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 453269

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514324299
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä:
2025-03-09
Versio: 0.377

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com