

PHILIPS

Filamentti kruunulamppu
kirkas 60W P45 E14

LED

2 200–2 700 K

806 lm

25 000 h

Himmennys



8719514324596



Tutustu himmennettävään lämpimän valkoiseen LED-valoon

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Kohokohdat

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Väliön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisä-/ulkokäyttö
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200-2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <0.5
- Värikoodi: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 136

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olohuone
- Tyyli: Klassinen
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514324596
- Tilauskoodi: 871951432459600
- Tuotteen nimi: LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 5,9
- Energiankulutus kWh/1000 h: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 80 mm
- Kokonaispituus: 80 mm
- Kokonaisleveys: 45 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 45 mm
- Lampputeknologia: LED
- IP-koodi: IP65
- EPREL-rekisteröintinumero: 1109149

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514324596
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,04 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.428

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com