

PHILIPS

Paneelikattovalaisin
suorakulma 36W


Kattovalaisimet

4 000 K

Valkoinen

Himmennettävä

8719514326743



LED-paneeli, jonka voi himentää ilman himmennintä

Joskus täydellisen tunnelmavalaistuksen luominen on tärkeää. Philipsin SceneSwitch LED -paneelin avulla voit muuttaa valaistusasetusta helposti nykyisellä valokatkaisijalla. Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Sopii sisätiloihisi

- Erittäin ohut malli

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa
- Helppo puhdistaa

Kohokohdat

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoa vasten.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinöiden ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinöistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 173 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2,69 kg
- Kokonaiskorkeus: 42 mm
- Kokonaispituus: 1 200 mm
- Kokonaisleveys: 300 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3600
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514326743
- Nettopaino: 2,57 kg
- Bruttopaino: 3,28 kg
- Korkeus: 31,7 cm
- Pituus: 6 cm
- Leveys: 121,1 cm

