

# PHILIPS

Cavanal  
kattovalaisin 12W

Kattovalaisimet

2700K

Valkoinen

Himmennettävä; SceneSwitch



8719514326880



## Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalossa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmennintä ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasennusta tavallisella valokytkimellä.

### Helppo nauttia

- Helppo asentaa

### Valotehoste

- Tasainen valonjako

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

# Kohokohdat

## Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkyynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten

täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, SceneSwitch

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 96 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 6,8 cm
- Pituus: 25 cm
- Leveys: 25 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 250 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin:  
Vaiheittainen himmennys – Älä käytä  
himentimen kanssa
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho:  
12

- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514326880
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,53 kg
- Korkeus: 27,9 cm
- Pituus: 8,3 cm
- Leveys: 27,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002668001



Julkaisupäivä: 2024-09-17  
Versio: 0.266

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)