

PHILIPS

Planet upotettava
valaisin

Upotettavat valaisimet


2 200–2 700 K

White

Himmennettävä



8719514328594



Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin himmennettävillä ja upotettavilla LED WarmGlow Dimmable -kohdelampuilla. Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpi valo.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200–2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 71 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 33 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,195 kg
- Upotussyvyys: 4 mm
- Kokonaiskorkeus: 48 mm
- Kokonaispituus: 48 mm
- Kokonaisleveys: 92 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 92 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Valon väri: 2200–2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328594
- Nettopaino: 0,2 kg
- Bruttopaino: 0,23 kg
- Korkeus: 9,5 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 11,4 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-24
Versio: 0.335

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com