

# PHILIPS

Planet upotettava  
valaisin

Upotettavat valaisimet

2 200–2 700 K

Musta

Himmennettävä



8719514328617



## Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin himmennettävillä ja upotettavilla LED WarmGlow Dimmable -kohdelampuilla. Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpi valo.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 33 mA
- Tehokkuus: 71 lm/W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,195 kg
- Aukon pituus: 6.8–7.8 cm
- Aukon leveys: 6.8–7.8 cm
- Korkeus: 4,8 cm
- Pituus: 4,8 cm
- Upotussyvyys: 0,4 cm
- Leveys: 9,2 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Halkaisija: 92 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Valon väri: 2200–2700
- Verkkoviirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328617
- Nettopaino: 0,2 kg
- Bruttopaino: 0,23 kg
- Korkeus: 9,5 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 11,4 cm

