

# PHILIPS

Planet upotettava  
valaisin

Upotettavat valaisimet

2 200–2 700 K

Musta

Himmennettävä



8719514328655



## Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin himmennettävillä ja upotettavilla LED WarmGlow Dimmable -kohdelampuilla. Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpi valo.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Säädettävä – nosto ja lasku
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 71

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 33 mA

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,195 kg
- Upotussyvyys: 4 mm
- Kokonaiskorkeus: 48 mm
- Kokonaispituus: 48 mm
- Kokonaisleveys: 92 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Halkaisija: 92 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Pehmeä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328655
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 10,5 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 17,6 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10  
Versio: 0.311

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)