

PHILIPS

Magneos alasvalo
neliö 12W


Kattovalaisimet

2700K

Valkoinen



8719514328716



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philips LED Slim -alasvalo antaa luonnonvaloa muistuttavan yleisvalaistuksen. Se sopii erityisesti alaslaskettuihin kattoihin ja luo tyylikkään vaikutelman. Miellyttävä valo silmilllesi.

Helppo nauttia

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.
- Helppo asentaa

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmilllesi sopivaa valoa

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Kohokohdat

Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli


Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Laadukas metallimateriaali



Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 25 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 12 500
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 110 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,43 kg
- Kokonaiskorkeus: 28 mm
- Kokonaispituus: 210 mm
- Kokonaisleveys: 210 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328716
- Nettopaino: 0,43 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 22 cm
- Pituus: 3,3 cm
- Leveys: 21,5 cm

