

# PHILIPS

Dive upotettava  
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

2700K

Musta

Himmennettävä, vesitiivis



8719514331532



## Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla

Luo täydellinen tunnelma upotettavilla ja himmennettävillä Philips LED Dimmable -kohdelampuilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin. Ihanteellinen kylpyhuoneisiin

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 10 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 58

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Vettä hylkivä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 31 mA

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,114 kg
- Upotussyvyys: 15 mm
- Kokonaiskorkeus: 55 mm
- Kokonaispituus: 85 mm
- Kokonaisleveys: 85 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 7.0 cm x 7.0 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5
- IP-koodi: IP20 (etuosa IP65)
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514331532
- Nettopaino: 0,34 kg
- Bruttopaino: 0,4 kg
- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 18,7 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30  
Versio: 0.278

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)