

PHILIPS

Moire
kattovalaisin 20W


Kattovalaisimet

4 000 K

Valkoinen



8719514334991



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen

Valotehoste

- Tässä kattovalaisimessa on lomiteltu optiikka, joka jakaa valon älykkäästi valaistuskokemuksen parantamiseksi. Valaisimen linssissä on pyramidinmuotoinen mikrorakenne, joka hajauttaa ja jakaa tasaisesti valoa vähentäen silmien rasitusta.

Helppo nauttia

- Helppo asentaa

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- Helppo puhdistaa

Kohokohdat

Lomiteltu optiikka

Tässä kattovalaisimessa on lomiteltu optiikka, joka jakaa valon älykkäästi valaistuskokemuksen parantamiseksi. Valaisimen linssissä on pyramidinmuotoinen mikrorakenne, joka hajauttaa ja jakaa tasaisesti valoa vähentäen silmien rasitusta.

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytkä liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 115

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 170 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,58 kg
- Kokonaiskorkeus: 50 mm
- Kokonaispituus: 380 mm
- Kokonaisleveys: 380 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 380 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2300
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514334991
- Nettopaino: 0,68 kg
- Bruttopaino: 1,03 kg
- Korkeus: 42,6 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 42,6 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.498

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com