

PHILIPS

Lamppu

LED

4–60 W

E27

Kylmä valkoinen

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343801



Kirkkaat LED- kynttilälamput luovat kaunista sähkettä kotiisi

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen sisätiloihin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Lasista valmistettu klassinen LED-valaisin

Kohokohdat

Säästää energiaa jopa 90 %

LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 90 % energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

Kirkkaasta lasista valmistettu malli

Tuttu muoto, odottamasi suorituskyky. Kirkkaasta lasista valmistetut klassiset mallit, jotka imitoivat perinteisten polttimoiden kauniisti säkenöivää valoa, sopivat täydellisesti kotiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,5 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 500 000

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 840 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514343801
- Tilauskoodi: 871951434380100
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,5 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1370030
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6



Julkaisupäivä: 2023-12-07
Versio: 0.171

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com