

PHILIPS

Filament-lamppu kirkas
7 W (vastaa 60 W) A60
E27

Smart LED

Säädettävä valkoinen

Lasi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä

8719514371989



Valitse lämmin tai viileä valkoinen valo

Philipsin E27-kantaisella, hehkulankatyylisellä Smart LED Filament-älylampulla luot kotiisi älykkään valaistuksen, joka henkii vintage-tunnelmaa ja tarjoaa lämmintä tai viileää valkoista valoa. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus
- Älykkäät automaatiot

Valaisutilat


- Sisustuslamppu

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimia, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Älykkäät automaatiot



Ajasta valot toimimaan rutiiniesi mukaan, syttymään automaattisesti aamulla tai sammumaan, kun kukaan ei ole kotona.

Sisustuslamppu



Näkyvä hehkulanka on lampun koristeellinen kiintopiste, joka luo huoneeseen tunnelmaa myös silloin, kun valot ovat sammutettuina.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoike: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,042 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädetty valkoinen
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 115

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 43 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514371989
- Tilauskoodi: 871951437198900
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatlehokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 10,6 mm
- Kokonaispituus: 10,6 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Nimellisteho: 7

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901120
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514371989
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm

