

# PHILIPS

Filament-pallolamppu  
amber6 W (vastaa 25 W)  
G200 E27

Smart LED

Säädettävä valkoinen

Lasi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai  
äänellä



8719514372160



## Valitse lämmin tai viileä valkoinen valo

Herätä huone eloon suurella hehkulankamallisella Philips Smart LED Filament -älypallolampulla, joka tarjoaa lämmintä tai viileää valkoista valoa kullankeltaisella hehkulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

### Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

### Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

### Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Energiankulutuksen valvonta

### Valaisutilat

- Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat
- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.

# Kohokohdat

## Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskäytävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

## Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

## Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

## Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

## Automatisoi valaistus ajastuksella

Automatisoi valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

## Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

## Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat

Luo tilanteeseen parhaiten sopiva tunnelma valitsemalla haluamasi valkoinen valo virkistävästä viileästä pehmeään lämpimään valkoiseen ulottuvasta laajasta alueesta, tai valitse jokin valmis asetetus, kuten Focus tai Relax.

## Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: G200
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Meripihka
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: Kyllä

## Polttimon mitat

- Paino: 0,35 kg

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI):  $\geq 90$
- Väriämpötila: 2000–5000 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 390 lm
- Syttymisaika:  $< 0.5$  s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 65

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 39 mA

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372160
- Tilauskoodi: 871951437216000
- Tuotteen nimi: PHI WFB 25W G200 E27 920-50 Amb 1CT/2

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 25
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 6
- Energiankulutus kWh/1000 h: 6

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 289 mm
- Kokonaispituus: 289 mm
- Kokonaisleveys: 200 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 390 lm
- Nimellisteho: 6

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901137

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514372160
- Nettopaino: 0,35 kg
- Bruttopaino: 0,7 kg
- Korkeus: 32 cm
- Pituus: 22,5 cm
- Leveys: 22,5 cm

