

PHILIPS

Filament-lamppu kirkas
7 W (vastaa 60 W) ST64
E27

Smart LED

Säädettävä valkoinen


Lasi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä



8719514372245



Valitse lämmin tai viileä valkoinen valo

Älykäs, muodoltaan Edison-tyylinen Philips Smart LED Filament -hehkulankalamppu tarjoaa lämpimästä viileään valkoista valoa ja antaa vintage-ilmeen mihin tahansa huoneeseen. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Energiankulutuksen valvonta

Valaisutilat

- Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat
- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskäytävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennolla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

Automatisoi valaistus ajastuksella

Automatisoi valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat

Luo tilanteeseen parhaiten sopiva tunnelma valitsemalla haluamasi valkoinen valo virkistävästä viileästä pehmeään lämpimään valkoiseen ulottuvasta laajasta alueesta, tai valitse jokin valmis asetetus, kuten Focus tai Relax.

Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: ST64
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,055 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
- Väriämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: < 0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 115

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 43 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372245
- Tilauskoodi: 871951437224500
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 143 mm
- Kokonaispituus: 143 mm
- Kokonaisleveys: 64 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Nimellisteho: 7

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901145

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514372245
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 18,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

