

PHILIPS

Kohdelamppu 4,7 W
(vastaa 50 W) PAR16
GU10

Älyvalaistus

Lämmin valkoinen

Muovi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä



8719514372306



Valitse kodikas, lämpimän valkoinen valo

Lisää epäsuoraa ja himmennettävää lämmintä valkoista älyvaloa kotisi upotettaviin valasimiin ja kohdevalaisimiin Philipsin Smart LED GU10 -älylampulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennoilla.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Energiankulutuksen valvonta

Valaisutilat

- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.
- Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskätävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

Automatisoi valaistus ajastuksella

Automatisoi valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Luo viihtyisiä ilmapiiri lämpimällä valkoisella valolla. Voit mukauttaa älyvalon helposti päivittäisiin toimiisi.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: PAR16
- Pistoke: GU10
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Polttimon mitat

- Korkeus: 5,8 cm
- Paino: 0,05 kg
- Leveys: 5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Pehmeä valkoinen
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA
- Tehokkuus: 73 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372306
- Tilauskoodi: 871951437230600
- Tuotteen nimi: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 4,7 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 5,8 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 36 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 550 cd
- Mitoitusteho: 4.7 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 584538

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514372306
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002448121



Julkaisupäivä: 2024-04-11
Versio: 0.144

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com