

PHILIPS

Lamppu 8 W (vastaa
60 W) A60 E27 x2

Älyvalaistus

Koko väriasteikko

Muovi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä



8719514372764



Värikästä valoa, joka sopii mielialaasi

Valaise sisätilat monin eri sävyin värillisellä E27-kantaisella Philips Smart LED -älylampulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

Helppo asennus

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Valaisutilat

- Säädetävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat
- Miljoonia värejä ja dynaamiset valaisutilat
- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskätävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Automatisoi valaistus ajastuksella

Automatisoi valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmisi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompaa rentoutua ja nukkua hyvin.

Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat

Luo tilanteeseen parhaiten sopiva tunnelma valitsemalla haluamasi valkoinen valo virkistävästä viileästä pehmeän lämpimään valkoiseen ulottuvasta laajasta alueesta, tai valitse jokin valmis asetetus, kuten Focus tai Relax.

Miljoonia värejä ja dynaamiset valaisutilat

Luo upea tunnelma kotiin valitsemalla lampun miljoonien värien paletista sopivin. Nauti dynaamisten valotehosteiden hienovaraisten muutosten ympäristöön luomasta hehkusta

Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Matta

Polttimon mitat

- Korkeus: 12,2 cm
- Paino: 0,13 kg
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 25 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200-6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 922-965 | CCT of 2200K-6500K(RGB)

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372764
- Tilauuskoodi: 871951437276400
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 2PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 8 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,2 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Mitoitusteho: 8 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 584522



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.135

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com