

PHILIPS

June ulkoseinävalaisin
12W E27 P45 (ei sisällä
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Antrasiitti

Tunnistin;vesitiivis



8719514385306



Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Lisää nykyaikaista tyyliä puutarhaasi. Tämä liiketunnistimella varustettu antrasiitinharmaa Philips myGarden -seinävalaisin herättää huomiota tyylikkäällä muodollaan. Energiatehokas valaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa ja toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi joka kerta kun tulet kotiin.

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

- Lämmin ja rauhoittava valo
- Helposti asennettava liiketunnistin

Täytä puutarhasi valolla

- Koristevalaisimet ulkokäyttöön
- Valitse nykyaikaiseen tyyliin
- Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön
- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Valaise puutarhasi korkealaatuisilla valaisimilla

- Energiaa säästävä
- Mukana aina Philips-lamppu
- Tehokasta valoa

Ota käyttöön helppokäyttöiset ulkovalaisimet

- Säänkestävä



Kohokohdat

Lämmin ja rauhoittava valo

Liiketunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun saavut kotiin ja kun joku tulee vierailulle.

Helposti asennettava liiketunnistin



Yksinkertaisen asennuksen ansiosta on helppo valita, milloin tunnistin sytyttää valot, ja miten pitkään ne pysyvät päällä.

Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseen vangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistoisiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.

Valitse nykyaikaiseen tyyliin

Tämä Euroopassa suunniteltu valaisin soveltuu ainutlaatuisen muotoilun ansiosta erinomaisesti nykyaikaisen tyylin luomiseen.

Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Mukana aina Philips-lamppu



Saat parhaan valotehosteen käyttämällä valaisimen mukana toimitettuja energiatehokkaita Philips EcoLamp -lamppuja.

Tehokasta valoa

Tämä ulkovalaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa, joka valaisee koko puutarhan tai terassin.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojuattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,558 kg
- Kokonaiskorkeus: 195 mm
- Kokonaispituus: 195 mm
- Kokonaisleveys: 135 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514385306
- Nettopaino: 0,56 kg
- Bruttopaino: 0,88 kg
- Korkeus: 16,3 cm
- Pituus: 21 cm
- Leveys: 21 cm

