

PHILIPS

Skies ulkoseinävalaisin14W
E27 P45 (ei sisällä lampua)

Ulkovalaisimet

Ei sisällä lampua

Antrasiitti

Vesitiivis



8719514385320



Säästöä tyylikkäästi

Tämä tyylikäs antrasiitinharmaa Philips-kattovalaisin soveltuu täydellisesti rauhallisiin lukuhetkiin. Sen minimalistinen varjostin luo hajautetun kirkkaan valon seinään ja kattoon.

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse nykyaikaiseen tyyliin
- Valitse kattovalaisimet ulkokäyttöön
- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erytisominaisuudet

- Voi kiinnittää seinälle tai kattoon
- Helppo asentaa jokaiseen käyttötarkoitukseen

Suunniteltu puutarhaan

- IP44 – säänkestävä

Kohokohdat

Valitse nykyaikaiseen tyyliin

Tämä Euroopassa suunniteltu valaisin soveltuu ainutlaatuisen muotoilun ansiosta erinomaisesti nykyaikaisen tyylin luomiseen.


Valitse kattovalaisimet

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä kattovalaisimella, joka sopii täydellisesti ulko-ovelle tai terassille.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Seinä- ja kattokiinnitys



Voit kiinnittää valaisimen seinälle tai kattoon mielesi mukaan.

Helppo asentaa

Jokaisen valaisinkokonaisuuden mukana toimitetaan kaikki asentamiseen tarvittavat tarvikkeet, kuten ruuvit ja kuusiokoloavaimet. Niissä on selkeät ohjeet soveltuvista asennuspaikoista ja tarvittavat tiedot vesitiiviyyden IP-luokituksista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,000 kg
- Kokonaiskorkeus: 81 mm
- Kokonaispituus: 260 mm
- Kokonaisleveys: 260 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähteiden määrä: 2
- Kiinnitysvaihtoehdot: Seinä

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514385320
- Nettopaino: 1,07 kg
- Bruttopaino: 1,24 kg
- Korkeus: 279 mm
- Pituus: 95 mm
- Leveys: 274 mm

