

# PHILIPS

Shades  
ulkoseinävalaisin 15W

myGarden


2700K

Antrasiitti

Vesitiivis



8719514385382



## Säästöä tyylikkäästi

Ainutlaatuinen tunnelma ulkotiloihin ainutlaatuisella valaisimella. Tämä tyylikäs antrasiitinharmaa Philips-seinävalaisin tuottaa energiaa säästävää lämpimän valkoista valoa. Kaksisuuntaiset valotehosteet kutsuvat sinut rauhoittumaan puutarhaasi.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Erittäin pitkäikäinen lamppu
- Energiaa säästävä

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse nykyaikaiseen tyyliin
- Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön

### Yhdistä tunnelma ja mukavuus

- Kutsuvan lämmin valkoinen valo

### Erityisominaisuudet

- Kaksisuuntainen valotehoste
- Helppo asentaa jokaiseen käyttötarkoitukseen
- Säänkestävä

# Kohokohdat

## Erittäin pitkäikäinen lamppu



Philips-lampulla on erittäin pitkä käyttöikä, jopa 20 000 tuntia.

## Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.


## Valitse nykyaikaiseen tyyliin

Tämä Euroopassa suunniteltu valaisin soveltuu ainutlaatuisen muotoilun ansiosta erinomaisesti nykyaikaisen tyylin luomiseen.

## Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

## Kutsuvan lämmin valkoinen valo



Philips outdoor -ulkovalaisimet luovat miellyttävän lämmintä, kutsuvaa valoa. Valon värilämpötila on 2 700 kelviniä. Valo takaa hyvän näkyvyyden, joten voit käyttää ulkotiloja haluamallasi tavalla myöhäänkin ja rentoutua tietäen, että ulkotilat ovat turvalliset läpi yön.

## Kaksisuuntainen valotehoste

Kaksisuuntainen valotehoste puutarhan yleisvalaisuun.

## Helppo asentaa

Jokaisen valaisinkokonaisuuden mukana toimitetaan kaikki asentamiseen tarvittavat tarvikkeet, kuten ruuvit ja kuusiokoloavaimet. Niissä on selkeät ohjeet soveltuvista asennuspaikoista ja tarvittavat tiedot vesitiiviyyden IP-luokituksista.

## Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 10 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

**Lisäominaisuus/lisävaruste mukana**

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

**Puutarha**

- Puutarha: Puutarha & terassi

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,740 kg
- Kokonaiskorkeus: 82 mm
- Kokonaispituus: 171 mm
- Kokonaisleveys: 170 mm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähteiden määrä: 1

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514385382
- Nettopaino: 0,4 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 24,5 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Leveys: 18,5 cm

