

PHILIPS

Bridge pylväsvalaisin 14W
E27 (ei sisällä lampua)

Ecomoods

Ei sisällä lampua

Antrasiitti

Vesitiivis



8719514385849



Säästöä tyylikkäästi

Nauti kiireettömistä illoista puutarhassa Philipsin elegantin antrasiitinharmaan ulkopylväsvalaisimen hehkussa. Se tuo ulkotilaan lämmintä valkoista valoa ja sopii ihanteellisesti puutarhan yleisvalaistukseen. Luo ihastuttava tunnelma, joka viestittää tyyliäsi.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Säästää energiaa jopa 80 %
- Erittäin pitkäikäinen lamppu
- Valmistettu kestävästä ja luotettavasta materiaalista

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Tyylikästä, nykyaikaista muotoilua puutarhaan
- Silmää yksityiskohdille, valmistettu laadukkaista ja tyylikkäistä materiaaleista
- Runsaasti käyttökohteita

Yhdistä tunnelma ja mukavuus

- Kutsuvan lämmintä valkoista valoa

Erityisominaisuudet

- IP 44, tarkoitettu ulkokäyttöön

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Philips outdoor on ulkokäyttöön tarkoitettu, energiaa säästävä valaisinsarja, jossa nykyaikainen muotoilu ja kaunis valo yhdistyvät uusimpaan energiansäästökäyttöön. Se säästää jopa 80 % energiaa perinteisiin valonlähteisiin verrattuna. Valaisin suojelee ympäristöä ja säästää rahaa vuodesta toiseen.

Erittäin pitkäikäinen lamppu



Philips-lampulla on erittäin pitkä käyttöikä, jopa 20 000 tuntia.

Laadukas materiaali



Kestävä. Koko Philips outdoor -valaisinsarja on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka kestävät ulkokäytössä.

Tyylikästä, nykyaikaista muotoilua

Philipsin nykyaikaisesti muotoillut valaisimet ovat tyylikkäitä mutta hillittyjä, kauniita päivin ja öin viemättä kuitenkaan huomiota puutarhasta tai terassista. Valaisinvaihtoehtoja on runsaasti, joten löydät varmasti makusi ja ulkotilojesi mukaisen valaisimen.

Silmää yksityiskohdille




Kaikki osat on valmistettu laadukkaista osista ja kestävästä materiaaleista, kuten painevalettu alumiini ja ruostumaton teräs.

Useita käyttökohteita

Nämä ulkovalaisimet sopivat puutarhaan, terassille, pihapoluille ja parvekkeille. Philips outdoor -valikoiman seinä-, pylväs- ja kattovalaisimet luovat kotoisan, rennon tunnelman auringon laskettua ja takaavat turvallisen näkyvyyden pimeässä.

Kutsuvan lämmön valkoinen valo



Philips outdoor -ulkovalaisimet luovat miellyttävän lämmintä, kutsuvaa valoa. Valon värielämpötila on 2 700 kelviniä. Valo takaa hyvän näkyvyyden, joten voit käyttää ulkotiloja haluamallasi tavalla myöhäänkin ja rentoutua tietäen, että ulkotilat ovat turvalliset läpi yön.

Suunniteltu ulkokäyttöön



IP44-suojauksen ansiosta valaisin sopii ulkokäyttöön, joten se valaisee puutarhasi niin vesisateella, auringonpaisteessa kuin lumisateessakin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2,950 kg
- Kokonaiskorkeus: 802 mm
- Kokonaispituus: 121 mm
- Kokonaisleveys: 121 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514385849
- Nettopaino: 3,4 kg
- Bruttopaino: 3,73 kg
- Korkeus: 81,3 cm
- Pituus: 14,6 cm
- Leveys: 14,6 cm

