

# PHILIPS

Kohdelamppu 50W  
PAR16 GU10 x3

LED

2700K

380 lm

15 000 h



8719514393998



## Kirkas LED-valaistus

Philipsin LED-lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävät energiansäästöt.

### Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

# Kohokohdat

## Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan

valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävää LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 30 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 380 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 80 lm/W

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514393998
- Tilauskoodi: 871951439399800
- Tuotteen nimi: LED 50W GU10 WW 36D 3PF/8 DISC

#### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.53
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 4,7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

#### Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 56 mm
- Kokonaispituus: 56 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

#### Mitoitusarvot

- Nimellinen valon  
enimmäisvoimakkuus: 700 cd

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825208

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514393998
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 14,4 cm
- Pituus: 5,1 cm
- Leveys: 10,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-27  
Versio: 0.378

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)