

PHILIPS

Pöytävalaisin

Työpöytävalaisimet

DSK201 PT 3 W 4 000 K P USB
02

Vaaleanpunainen

Vaiheittainen himmennys



8719514396876



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Puristuskiinnikkeellä varustettu lukuvalaistus, jossa on integroitu litiumakku helppokäyttöisyyden takaamiseksi

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

Kohokohdat

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn,

värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Vaaleanpunainen
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 4000 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 76 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Työpöytävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 600 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,25 kg
- Kokonaiskorkeus: 380 mm
- Kokonaispituus: 99 mm
- Kokonaisleveys: 290 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 175
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 5 V
- Mukana toimitettavan lampun teho: 3
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514396876
- Nettopaino: 0,25 kg
- Bruttopaino: 0,38 kg
- Korkeus: 18 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 17 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.390

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com