

PHILIPS

Python
ulkoseinävalaisin 6W

Ulkovalaisimet

4 000 K

Antrasiitti

Tunnistin; vesitiivis

8719514417656



Valaise sisäänkäynti automaattisesti

Philips Python -seinävalaisimen antrasiitinvärinen viimeistely antaa seinälle modernin ilmeen. Se valaisee sisäänkäynnin epäsuoralla, viileän valkoisella valolla. Integroitu liiketunnistin sytyttää valon automaattisesti, kun sitä lähestytään.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu
- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo (4 000 K)

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

Erittäin laadukas LED-valaisin



Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit




Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Viileän valkoinen valo (4 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värilämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värilämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värilämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa viileää valkoista valoa, jonka värilämpötila on 4 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: ei
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: ei
- Kannettava: ei
- Mukana verkkolaite: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntävä pää (ylös-alas): No
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei
- Pistoketyyppi: No plug

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,48 kg
- Kokonaiskorkeus: 215 mm
- Kokonaispituus: 171 mm
- Kokonaisleveys: 95 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Valon väri: 4000
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514417656
- Nettopaino: 0,48 kg
- Bruttopaino: 0,57 kg
- Korkeus: 23 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 18 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.293

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com