

PHILIPS

Splay
pylväsvalaisin 12W

Ulkovalaisimet

4 000 K

Antrasiitti

Vesitiivis

8719514417779



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Antrasiitin värisessä Philips Splay -pylväsvalaisimessa on tyylikäs muotoilu. Se valaisee ja piristää sisäänkäyntiä pehmeällä hajautetulla valolla. Viileän valkoinen sävy tuo kimaltelevaa eloa seurusteluun tarkoitetuille alueille, ja korkealaatuinen valo miellyttää silmää.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Moderni ulkovalaistus

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erityisominaisuudet

- Tehokasta valoa

8719514417779

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo (4 000 K)

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Moderni ulkovalaistus

Vaikuttavien, rohkeiden ja minimalististen Philips-ulkovalaisimien moderni tyyli on täydellinen lisä pihoille ja pihapoluille.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaite).

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit



Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tehokasta valoa

Tämä Philips-ulkovalaisin valaisee tehokkaasti koko puutarhan tai terassin.

Viileän valkoinen valo (4 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa viileää valkoista valoa, jonka värielämpötila on 4 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä korkeus: Ei
- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: ei
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: ei
- Kannettava: ei
- Mukana verkkolaite: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Säädettävä pää (ylös-alas): Ei
- USB-lataus: ei
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei
- Pistoketyyppi: Ei pistoketta

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 12

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,02 kg
- Kokonaiskorkeus: 600 mm
- Kokonaispituus: 120 mm
- Kokonaisleveys: 160 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Kiinnitysvaihtoehdot: Uppoasennettava

Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514417779
- Nettopaino: 1,02 kg
- Bruttopaino: 1,19 kg
- Korkeus: 68 cm
- Pituus: 13 cm
- Leveys: 13 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.374

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com