

PHILIPS

Doris kattovalaisin
6W

Ulkovalaisimet


4 000 K

Nikkeli

Vesitiivis



8719514417854



Luo oma tyylisi valolla

Antrasiitinharmaa Philips Doris antaa ulkotiloille nykyaikaisen ilmeen. Tyylikäs ulkovalaisin valaisee kuistin laadukkaalla, viileän valkoisella valolla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP54 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo (4 000 K)

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 15 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Erittäin laadukas LED-valaisin



Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimissa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP54 – säänkestävä

Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP54-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Viileän valkoinen valo (4 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa viileää valkoista valoa, jonka värielämpötila on 4 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Nikkeli
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- yhteensopiva kaikkien himmentimien kanssa: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Kannettava: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Säädetty pää (ylös-alas): Ei
- USB-lataus: ei
- Keskipiste: ei
- Pistoketyyppi: Ei pistoketta

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,26 kg
- Kokonaiskorkeus: 70 mm
- Kokonaispituus: 220 mm
- Kokonaisleveys: 220 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 640
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP54
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514417854
- Nettopaino: 0,26 kg
- Bruttopaino: 0,53 kg
- Korkeus: 28 cm
- Pituus: 9 cm
- Leveys: 28 cm

