

# PHILIPS

Superslim  
ulkokattovalaisin 15W

Ulkovalaisimet

2700K

White

SceneSwitch;vesitiivis



8719514417953



## Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimessa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmennintä ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasennusta tavallisella valokytkimellä.

### Valotehoste

- Tuottaa kirkasta valkoista valoa

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse kattovalaisimet ulkokäyttöön

### Suunniteltu puutarhaan

- IP54 - säänkestävä (ulkovalaistus)

### Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukkaat materiaalit

# Kohokohdat

## Laadukasta valoa Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

## Valitse kattovalaisimet

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä kattovalaisimella, joka sopii täydellisesti ulko-ovelle tai terassille.

## IP54 - säänkestävä (ulkovalaistus)

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu kosteisiin olosuhteisiin, ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP54: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

## Laadukkaat materiaalit

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- yhteensopiva kaikkien himmentimien kanssa: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Kannettava: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntyvä pää (ylös-alas): No
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä
- Pistoketyyppi: No plug

**Puutarha**

- Puutarha: Puutarha & terassi

**Valon ominaisuudet**

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: SceneSwitch, Vesitiivis

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,47 kg
- Kokonaiskorkeus: 23 mm
- Kokonaispituus: 250 mm
- Kokonaisleveys: 250 mm

**Huolto**

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1300
- Valon väri: 2700
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP54 | Suojattu pölykertymiltä ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514417953
- Nettopaino: 0,47 kg
- Bruttopaino: 0,54 kg
- Korkeus: 25 cm
- Pituus: 2,8 cm
- Leveys: 24,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17  
Versio: 0.283

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpiväily ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)