

# PHILIPS

Superslim  
ulkokattovalaisin 15W

Ulkovalaisimet

4 000 K

Musta

SceneSwitch;vesitiivis



8719514418011



## Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimessa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmennintä ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasetusta tavallisella valokytkimellä.

### Valotehoste

- Tuottaa kirkasta valkoista valoa

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse kattovalaisimet ulkokäyttöön

### Suunniteltu puutarhaan

- IP54 - säänkestävä (ulkovalaistus)

### Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukkaat materiaalit

# Kohokohdat

## Laadukasta valoa Energiaa säästävää



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

## Valitse kattovalaisimet

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä kattovalaisimella, joka sopii täydellisesti ulko-ovelle tai terassille.

## IP54 - säänkestävä (ulkovalaistus)

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu kosteisiin olosuhteisiin, ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP54: se on roiskeveesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

## Laadukkaat materiaalit

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- yhteensopiva kaikkien himmentimien kanssa: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Kannettava: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Säädettävä pää (ylös-alas): Ei
- USB-lataus: ei
- Keskipiste: Kyllä
- Pistoketyyppi: Ei pistoketta

**Puutarha**

- Puutarha: Puutarha & terassi

**Valon ominaisuudet**

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 4000 K

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: SceneSwitch, Vettä hylkivä

**Tehonkulutus**

- Teho: 15

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,47 kg
- Kokonaiskorkeus: 23 mm
- Kokonaispituus: 250 mm
- Kokonaisleveys: 250 mm

**Huolto**

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1500
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP54
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514418011
- Nettopaino: 0,47 kg
- Bruttopaino: 0,54 kg
- Korkeus: 25 cm
- Pituus: 2,8 cm
- Leveys: 24,5 cm

