

PHILIPS

Pöytävalaisin

Työpöytävalaisimet

DSK604 40K

White

Vaiheittainen himmennys

8719514420359



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Vankan muotoilun ja optimaalisen suorituskyvyn ansiosta Philips LED Performance -pöytävalaisin on täydellinen valaisin, joka tuo laatua ja kirkkautta kaikkiin kodin tiloihin. Silmille miellyttävä valo lisää viihtyvyyttä.

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

Kohokohdat

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn,

värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 4000 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 64 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Työpöytävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 180 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,6 kg
- Kokonaiskorkeus: 418 mm
- Kokonaispituus: 180 mm
- Kokonaisleveys: 337 mm

Huolto

- Takuu: 1 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 900
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 100–240
- Mukana toimitettavan lampun teho: 14
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514420359
- Nettopaino: 1,6 kg
- Bruttopaino: 1,97 kg
- Korkeus: 45,5 cm
- Pituus: 21,5 cm
- Leveys: 21,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.233

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com