

# PHILIPS

Kannettava  
peilivalaisin

Kannettavat valaisimet

5 000 / 4 000 / 3 000 K

Valkoinen

Himmennettävä

8719514420472



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Vankan muotoilun ja optimaalisen suorituskyvyn ansiosta Philips LED Performance -pöytävalaisin on täydellinen valaisin, joka valaisee laadukkaasti ja kirkkaasti kaikki kodin tilat. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä.

### Valotehoste

- SceneSwitch

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

### Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

# Kohokohdat

## SceneSwitch-värienvaihto

SceneSwitch-ominaisuuden avulla kotiin voidaan luoda hetkeen sopiva tunnelma. Valitse virkistävän viileää valkoinen valo, kun haluat keskittyä, tai lämpimän sävyinen valo rentoutumista varten.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 95

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kannettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

#### Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 900 mA
- Tehokkuus: 17 lm/W

#### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,74 kg
- Korkeus: 28,2 cm
- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 8,8 cm

#### Huolto

- Takuu: 2 vuotta

#### Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:  
80
- Valon väri: 5000/4000/3000
- Verkkovirta: 5 V
- Himmennettävä valaisin:  
Vaiheittainen himmennys – Älä käytä  
himentimen kanssa
- Mukana toimitettavan lampun teho:  
4.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514420472
- Nettopaino: 0,74 kg
- Bruttopaino: 1,14 kg
- Korkeus: 31,7 cm
- Pituus: 9,8 cm
- Leveys: 22,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-05-04  
Versio: 0.532

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)