

# PHILIPS

Einstein  
työpöytävalaisin

Työpöytävalaisimet

2800/4000/5100K

Tummanharmaa

Himmennettävä



8719514431195



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Vankan muotoilun ja optimaalisen suorituskyvyn ansiosta Philips LED Performance -pöytävalaisin on täydellinen valaisin, joka valaisee laadukkaasti ja kirkkaasti kaikki kodin tilat. Silmille miellyttävä valo lisää viihtyvyyttä.

### Valotehoste

- SceneSwitch

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

### Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

# Kohokohdat

## SceneSwitch-värvaihto

SceneSwitch-ominaisuuden avulla kotiin voidaan luoda hetkeen sopiva tunnelma. Valitse virkistävän viileää valkoinen valo, kun haluat keskittyä, tai lämpimän sävyinen valo rentoutumista varten.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Tummanharmaa
- Materiaali: Metall, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

### Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 94
- Väriämpötila: 2700–4000–6500 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 42

### Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Työpöytävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

### Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 180 mA

### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 3,44 kg
- Kokonaiskorkeus: 457 mm
- Kokonaispituus: 200 mm
- Kokonaisleveys: 268 mm

### Huolto

- Takuu: 2 vuotta

### Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 630
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettyvä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan lampun teho: 15
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

### Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514431195
- Nettopaino: 2,3 kg
- Bruttopaino: 3,45 kg
- Korkeus: 51 cm
- Pituus: 23,2 cm
- Leveys: 26,6 cm

