

# PHILIPS

Mauve kattovalaisin  
6W

Kattovalaisimet

2700K

White

Liiketunnistin



8719514431805



## Liiketunnistimella varustettu valaisin tuo mukavuutta ja säästää energiaa

Enemmän mukavuutta ja tehokasta energiansäästöä. Philipsin liiketunnistimella varustettu LED-kattovalaisin syttyy ja sammuu liiketunnistimen avulla, joten voit astua huoneeseen valokytöntä hapuilematta. Laaja havaintoalue ja heti syttyvä LED-valotekniikka pitää huolen siitä, että valot palavat kotonasi vain, kun niitä tarvitaan.

### Helppo nauttia

- Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy automaattisesti ihmisten kävellessä sen lähellä.
- Helppo asentaa

### Kestävyys

- Energiaa säästävä

# Kohokohdat

## **Integroitu liiketunnistin**

### **Helppo asentaa**

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai

kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## **Energiaa säästävä**

Säästää energiaa – mikä on hyväksi lompakolle on hyväksi myös ympäristölle

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Tunnistin

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 45 mA

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,26 kg
- Kokonaiskorkeus: 72 mm
- Kokonaispituus: 250 mm
- Kokonaisleveys: 250 mm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Halkaisija: 250 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514431805
- Nettopaino: 0,26 kg
- Bruttopaino: 0,49 kg
- Korkeus: 27,2 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 27,2 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20  
Versio: 0.266

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)