

PHILIPS

Ozziet
kattovalaisin 22W

Kattovalaisimet


4 000 K

Musta

Himmennettävä



8719514432048



Yksi valaisin. Kaksi valovyöhykettä. Kolme asetusta.

Modernin tyylikäs, musta ja ohut valaisin on aina edustava, sytytettynä tai sammutettuna. Valaisimen pyöreää muotoilua korostaa tyylikäs lineaarinen reunavallo. Valaisimessa on käytössä kolme erilaista valkoisen valon asetusta, jotka luovat kauniin ja yhtenäisen valaistuksen. Alasvalo tuottaa viileää 4 000 K:n valoa ja lineaarinen reunavallo lämmintä 2 700 K:n valoa. Valaisinta on saatavilla kolmessa eri koossa, joten se sopii täydellisesti jokaiseen huoneeseen. Kätevä muistitoiminto palauttaa viimeksi käytetyn asetuksen. Ozziet on tyylikäs kattovalaisin, jolla on monipuoliset ominaisuudet.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Sopii sisätiloihisi

- Erittäin ohut malli

Helppo nauttia

- Valaisin muistaa suosikkitalasi valinnan helpottamiseksi
- Helppo asentaa

Valotehoste

- Kahden valaistusalueen valo

Kohokohdat

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoon vasten.

Valaisin muistaa suosikkitalasi valinnan helpottamiseksi

Halusitpa sitten lämpimän hehkun viihtyisiin iltoihin tai kirkkaan valkoisen valon työskentelyä varten, järjestelmä muistaa suosikkiasetuksesi valinnan helpottamiseksi.

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Kahden valaistusalueen valo

Huoneen tunnelman muuttaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Philipsin SceneSwitch Dual Zone - LED-kattovalaisimella voit valita sopivan tunnelman kolmella ainutlaatuisella asetuksella. Päävalaisimen ja lineaarisen reunavalon yhdistelmä tuo käyttöösi monia vaihtoehtoja, jotka sopivat täydellisesti yhdessäoloon, keskittymiseen ja tunnelmallisiin hetkiin. Erillistä himmennintä tai asennusta ei tarvita – valaisinta ohjataan nykyisellä valokytkimelläsi.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 113

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 185 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1 kg
- Kokonaiskorkeus: 45 mm
- Kokonaispituus: 400 mm
- Kokonaisleveys: 400 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 400 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2500
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514432048
- Nettopaino: 1 kg
- Bruttopaino: 1,44 kg
- Korkeus: 42,5 cm
- Pituus: 5,4 cm
- Leveys: 42,5 cm

