

# PHILIPS

Ozziet  
kattovalaisin 36W

Kattovalaisimet

4 000 K

White

Himmennettävä



8719514432109



## Yksi valaisin. Kaksi valovyöhykettä. Kolme asetusta.

Modernin tyylikäs, litteä ja valkoinen valaisin on aina edustava, sytytettyinä tai sammutettuna. Valaisimen pyöreää muotoilua korostaa tyylikäs lineaarinen reunavallo. Valaisimessa on käytössä kolme ainutlaatuista viileän valkoisen valon asetusta, jotka luovat kauniin ja yhtenäisen valaistuksen. Alasvalo tuottaa viileää 4 000 K:n valoa ja lämmin lineaarinen reunavallo 2 700 K. Valaisinta on saatavilla kolmessa eri koossa, joten se sopii täydellisesti jokaiseen huoneeseen. Kätevä muistitoiminto palauttaa viimeksi käytetyn asetuksen. Ozziet on tyylikäs, vitivalkoinen kattovalaisin, jolla on monipuoliset ominaisuudet.

### Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

### Sopii sisätiloihisi

- Erittäin ohut malli

### Helppo nauttia

- Valaisin muistaa suosikkitilasi valinnan helpottamiseksi
- Helppo asentaa

### Valotehoste

- Kahden valaistusalueen valo

# Kohokohdat

## Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

## Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoa vasten.

## Valaisin muistaa suosikkitalasi valinnan helpottamiseksi

Halusitpa sitten lämpimän hehkun viihtyisiin iltoihin tai kirkkaan valkoisen valon työskentelyä varten, järjestelmä muistaa suosikkiasetuksesi valinnan helpottamiseksi.

## Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## Kahden valaistusalueen valo

Huoneen tunnelman muuttaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Philipsin SceneSwitch Dual Zone - LED-kattovalaisimella voit valita sopivan tunnelman kolmella ainutlaatuisella asetuksella. Päävalaisimen ja lineaarisen reunavalon yhdistelmä tuo käyttöösi monia vaihtoehtoja, jotka sopivat täydellisesti yhdessäoloon, keskittymiseen ja tunnelmallisiin hetkiin. Erillistä himmennintä tai asennusta ei tarvita – valaisinta ohjataan nykyisellä valokytkimelläsi.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 113

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 180 mA

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 1,55 kg
- Kokonaiskorkeus: 55 mm
- Kokonaispituus: 500 mm
- Kokonaisleveys: 500 mm

**Huolto**

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Halkaisija: 500 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4100
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514432109
- Nettopaino: 1,55 kg
- Bruttopaino: 2,15 kg
- Korkeus: 52,8 cm
- Pituus: 5,9 cm
- Leveys: 52,5 cm

