

PHILIPS

Runner kohdevalaisin 2x


Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Musta

ClickFix

8719514435315



Mutkattomaan elämänmenoon

Tämä industrial-tyyliä henkivä, pieni ja litteä kohdevalaisin sopii täydellisesti moderniin sisustukseen. Musta alumiinirunko täydentää tyylikkäästi kahdesta spotista koostuvaa valonlähdettä. Upea sisustuselementti, jossa on kääntyvät lamput.

Täydennä kotisi sisustusta

- Elegantti ja nykyaikainen muotoilu

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin
- Elegantti musta

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukkaat materiaalit

Kohokohdat

Moderni ilme

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Elegantti musta

Ajaton ja elegantti musta on eebenpuun sävyinen väri.

Laadukkaat materiaalit

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: ei
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: Kyllä
- Kannettava: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntyvä pää (ylös-alas): Manual
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei
- Pistoketyyppi: No plug

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- Lisäominaisuudet: ClickFix

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,64 kg
- Kokonaiskorkeus: 109 mm
- Kokonaispituus: 305 mm
- Kokonaisleveys: 90 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
 -
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 20
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 2

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514435315
- Nettopaino: 0,64 kg
- Bruttopaino: 0,76 kg
- Korkeus: 31,6 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 10,9 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.411

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com