

PHILIPS

Runner kohdevalaisin 4x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Musta

ClickFix

8719514435353



Mutkattomaan elämänmenoon

Tämä industrial-tyyliä henkivä, pieni ja litteä kohdevalaisin sopii täydellisesti moderniin sisustukseen. Musta alumiinirunko täydentää tyylikkäästi kahdesta spotista koostuvaa valonlähdettä. Upea sisustuselementti, jossa on kääntyvät lamput.

Täydennä kotisi sisustusta

- Eleganti ja nykyaikainen muotoilu

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin
- Eleganti musta

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukkaat materiaalit

Kohokohdat

Moderni ilme Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Elegantti musta

Ajaton ja elegantti musta on eebenpuun sävyinen väri.

Laadukkaat materiaalit

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä korkeus: Ei
- Säädettävä spotti: Säädettävä – nosto ja lasku
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: ei
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: Kyllä
- Kannettava: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Säädettävä pää (ylös-alas): Ohje
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei
- Pistoketyyppi: Ei pistoketta

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- Lisäominaisuudet: ClickFix

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,16 kg
- Kokonaiskorkeus: 109 mm
- Kokonaispituus: 240 mm
- Kokonaisleveys: 240 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
 -
- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 20W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 20
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 4
- Kiinnitysvaihtoehdot: Uppoasennettava

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514435353
- Nettopaino: 1,16 kg
- Bruttopaino: 1,39 kg
- Korkeus: 25,1 cm
- Pituus: 11,3 cm
- Leveys: 25,3 cm

