

PHILIPS

Star kohdevalaisin
2x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

2700K

Musta

Himmennettävä;ClickFix



8719514435391



Sisusta kotisi valolla

Tämän Philips myLiving Star LED -kohdevalaisimen krominen jalkaosa ja mustaksi pulverimaalattu runko suorastaan huokuvat ajatonta tyylikkyyttä. Philipsin himmennettäviä LED-kohdelamppuja voit himmentää ja kirkastaa juuri niin kuin haluat – kirkkaan käytännöllisestä työvalosta tunnelmallisen lämpimään ja rentouttavaan valoon.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Yhteensopiva seinähimentimien kanssa
- Korkealaatuinen LED-valo

Edistyksellinen LED-valo

- Lämmin valkoinen valo

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin

Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

- Lampun käyttöikä jopa 30 vuotta
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

Kohokohdat

Yhteensopiva seinähimenttien kanssa



Tämän Philips-valaisimen kirkkautta voi säätää seinähimenttimellä (ei sisälly toimitukseen). Se on helppo tapa esimerkiksi muuttaa huoneen tunnelmaa tai korostaa jotain kohtaa kodista.

Korkealaatuinen LED-valo



Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Lämmin valkoinen valo



Tämä valo käyttää Philipsin uusinta valaistustekniikkaa. Uusien lämpimän valkoisten, alansa huippua edustavien, tehokkaiden LED-lamppujen valon värilämpötila on 2700 kelviniä.

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Käyttöikä jopa 30 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestävästi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 30 000
- Nimelliskäyttöikä: 30 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä korkeus: Ei
- Säädettävä spotti: Säädettävä – nosto ja lasku
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: ei
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: Kyllä
- Kannettava: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Säädettävä pää (ylös-alas): Ohje
- USB-lataus: ei
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei
- Pistoketyyppi: Ei pistoketta

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 45
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 110

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: ClickFix, Himmennettävä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,5 kg
- Johdon pituus: 460
- Kokonaiskorkeus: 82 mm
- Kokonaispituus: 198 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1000
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 2
- Kiinnitysvaihtoehdot: Uppoasennettava

Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514435391
- Nettopaino: 0,5 kg
- Bruttopaino: 0,61 kg
- Korkeus: 21,7 cm
- Pituus: 7,2 cm
- Leveys: 9,2 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.271

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com