

# PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu  
kirkas 40W B35 E14

UltraEfficient

3 000K

485 lm

50 000 h



8719514435759



## UltraEfficient-lamput ovat energiatehokkaimpia LED-lamppujamme

Philips UltraEfficient LED -lamput valaisevat kauniisti, niiden käyttöikä on jopa 50 000 tuntia ja ne säästävät energiaa. Lamppua ei tarvitse vaihtaa usein ja voit nauttia EyeComfort-valosta, joka on silmille miellyttävä.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Suunniteltu kestäämään pidempään ja säästämään enemmän energiaa

- Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

## Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa



UltraEfficient-LED-lamppumme ovat vähintään 50 % energiatehokkaampia kuin Philipsin vastaavat, perinteiset LED-lamput, joten säästät energiaa joka päivä.

## Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 500 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

### Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K
- Valovirta: 485 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 210

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514435759
- Tilauskoodi: 871951443575900
- Tuotteen nimi: LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4

### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.35
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A
- Teho: 2,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 125 mm
- Kokonaispituus: 125 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

**Huolto**

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1370032

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514435759
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,7 cm
- Pituus: 4,7 cm
- Leveys: 6,4 cm

