

PHILIPS

Polttimo 18,5 W
(vastaa150 W:tä) A80 E27

Smart LED

Koko väriasteikko

Muovi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä



8719514437319



Värikästä valoa, joka sopii mielialaasi

Tuo värikästä valoa mihin tahansa kotisi vakiokantaiseen valaisimeen Philipsin tehokkaalla ja täyteläisen värikkäällä LED-älylampulla. Tämä lamppu on WiZ Connected. Käytä sitä nykyisessä Wi-Fi-järjestelmässäsi WiZ-sovelluksella tai äänelläsi.

Helppo asentaa

- Helppo asennus

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella
- Vapauta kätesi ääniohjauksella

Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Valaisutilat

- Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset
- Lämpimästä viileän valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat
- Rääätälöi valaistusasetukset esiasetetuilla dynaamisilla valotiloilla
- Lisää kotiisi kirkasta valoa

Kohokohdat

Helppo asennus



WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa ilman erillistä yhdyskäytävää. Kierrä uusi älylamppu paikoilleen ja lataa WiZ-sovellus, niin kaikki on valmista!

Ohjaa mistä tahansa



Voit ohjata WiZ-älyvalojasi mistä tahansa älypuhelimella, joten voit halutessasi esimerkiksi tarkistaa, ovatko valot jääneet päälle kotoa poistuttuasi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.

Vapauta kätesi ääniohjauksella



Ohjaa valoja äänelläsi ottamalla käyttöön Google- tai Alexa-integraatio tai lisäämällä älyvalot Siri-pikakomentoihin.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoivat valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset



Valitse miljoonien valovärien paletista ja luo upea tunnelma kotiisi. Nauti dynaamisten valotehosteiden hehkusta ja hienovaraisista eroista.

Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat



Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

Mukautetut valaistusasetukset



Yhdistele valkoisen ja värillisen valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Voit tallentaa asetukset ja käyttää niitä milloin tahansa sovelluksella, kauko-ohjaimella tai ääniohjauksella.

Erittäin kirkas



Valaise kotisi kirkkaasti tällä tehokkaalla lampulla, jonka kirkas valo sopii monenlaisiin askareisiin ja rentoutumiseen. Lamppu valaisee hyvin myös suuret ja korkeat tilat.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A80
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,3 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 2452 lm
- Syttymisaika: < 0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 132

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 140 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514437319
- Tilauskoodi: 871951443731900
- Tuotteen nimi: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 150
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 18,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 19

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 163 mm
- Kokonaispituus: 163 mm
- Kokonaisleveys: 83 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 2452 lm
- Nimellisteho: 18.5

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901103
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514437319
- Nettopaino: 0,22 kg
- Bruttopaino: 0,31 kg

- Korkeus: 21,6 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 10,7 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.211

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com